


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 감지면
2 LED 작동상태



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	< 20
하우징	정사각형
크기 [mm]	70 x 20 x 12

어플리케이션

작동 원리	다이나믹
-------	------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...35 DC
전류소모 [mA]	< 25
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200



유도형 튜브 센서

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위	
검출간격 [mm]	< 20
스틸 볼 (ball) 해상도 (직경) [mm]	1
최대 파트 속도 [m/s]	35

반응시간	
펄스 스트레칭 [ms]	100
최대 하강 시간 [ms]	100
반응시간 [ms]	< 0,2

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...70
보호등급	IP 67

기계적 데이터	
무게 [g]	38,2
하우징	정사각형
크기 [mm]	70 x 20 x 12
재질	하우징: PC

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

액세서리	
구성 부품	고정된 스트랩: 2

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,09 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A





유도형 튜브 센서

I8-3020-ANKG/DY/0,09M/US100DPS

연결부

