
I90003

압력 내구성 위치센서

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	2
어플리케이션		
특수성(시스템)		전자기 필드 면역성
정격압력	[psi]	3000
전자기 필드 면역성		yes
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
양극성 전환 방지		yes
출력		
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	7
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	7
최소부하전류	[mA]	8
최대 누수 전류	[mA]	1,7
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	300
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	300

I90003

압력 내구성 위치센서

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	300
스위칭 주파수 AC	[Hz]	20
스위칭 주파수 DC	[Hz]	20
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	2
실제 감지범위 Sr	[mm]	2 ± 10 %
정확성 / 편차		
교정 계수		스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	5
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-0,5...0,5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	182
설치방식		매립형으로 설치 가능함
실린더 타입		공압 및 유압 실린더
재질		알루미늄
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수

I90003

압력 내구성 위치센서

IFG2002-ABKA/LS-100-AK

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C

