


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	10
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 20

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	7; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위


검출간격	[mm]	10
실제 감지범위 Sr	[mm]	10 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...8,1



유도형 근접센서

IA-3010-BPOG/PPU

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도		[°C] -25...80
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	Ø 20
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
액세서리		
구성 부품		마운팅 클램프: 1
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,5 mm²		
연결부		



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 흑색