


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인		AS-i
검출간격	[mm]	20
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 34 / L = 98

전기적 데이터

동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC
전류소모	[mA]	< 30
보호 클래스		III
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인		AS-i
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	20
------	------	----

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

AS-i 특성값

AS-i I/O 구성	[hex]	1
AS-i ID 코드	[hex]	1
AS-i-증명서		02701



유도형 AS-Interface 센서

IBE2020-ASI

기계적 데이터		
하우징	원통형의	
설치방식	돌출형 마운팅	
크기	[mm]	Ø 34 / L = 98
재질	PBT; 엔드캡 (end cap): PC	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	불안정한 영역	1 x LED, 적색 센서 코일 단선, 센서 코일 쇼트 Sr: 0...10 % (< 10 Hz) Sn: 80...115 % (< 10 Hz)
액세서리		
구성 부품	마운팅 클램프: 1	
비고		
비고	확실한 레인지: Sn의 약 10...80 %	
포장당	1 갯수	
전기적 연결		
터미널: ...2,5 mm²		
연결부		

