


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	20
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 34

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	0,6; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes


출력

전기적 디자인		PNP/NPN
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	4,6
최소부하전류	[mA]	4
최대 누수 전류	[mA]	0,6
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
스위칭 주파수 DC	[Hz]	300
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스

유도형 근접센서

IB-2020-ARKG/6M/PVC

과부하 방지		yes	
범위			
검출간격	[mm]	20	
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...16,2	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		B 등급
기계적 데이터			
하우징	원통형의		
설치방식	돌출형 마운팅		
크기	[mm]	Ø 34	
재질	PBT		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태		1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품	마운팅 클램프: 1		
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결			
케이블: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm²			
연결부			



BK = 코어 색상:
 흑색