




플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH030VAS0002E03



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션	식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [M]	< 250 AC / < 300 DC
보호 클래스	II
최대 전류 부하 합계 [A]	4

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...100
주변온도에 대한 참고사항	cULus: ...50 °C
주변 온도 (이동) [°C]	5...100
주변온도에 대한 참고사항 (이동)	cULus: ...50 °C
저장온도 [°C]	-25...55
보관 습도 [%]	10...100
명시된 등급에 따른 보관을 위한 기타 기후 조건	1K22/ DIN 60721-3-1
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

기계적 데이터

무게 [g]	89,4
크기 [mm]	15,5 x 15,5 x 49
재질	하우징: PVC 주황색
너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)

EVT086



플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGH030VAS0002E03

적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,6...1,5 Nm



연결부

1	BN
3	BU
4	BK

BK = 코어 색상 :
BN = 흑색
BU = 갈색
 청색