


접속 케이블

VDOAF032VAS0010E03STGF030VAS



어플리케이션

특수성(시스템)	실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬
어플리케이션	식품산업계에서의 위생 및 습기영역
실리콘을 사용하지 않음	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	III
최대 전류 부하 합계 [A]	3

출력

전기적 디자인	PNP
---------	-----

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
주변온도에 대한 참고사항	cULus: ...50
주변 온도 (이동) [°C]	5...80
주변온도에 대한 참고사항 (이동)	cULus: ...50
보호등급	IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K

테스트 / 인증서

MTTF [년 (해)]	31710
--------------	-------

기계적 데이터

무게 [g]	352
크기 [mm]	10 x 10 x 36
재질	하우징: PVC 주황색; 씰링: EPDM



접속 케이블

VDOAF032VAS0010E03STGF030VAS

너트 재질	스텐레스 (1.4404 / 316L)	
적합한 연결사슬	yes	
적합한 연결사슬	자유로운 적용을 위한 편심거리	케이블 지름의 최소한 10 배
	운행속도	5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임
	구부러짐 간격	> 1 Mio.
	비틀림에 대한 부하력	± 180 °/m

디스플레이 / 작동 요소


디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그


커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm



전기적 연결

케이블: 10 m, PVC, 주황색, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm)

연결부



전기적 연결 - 소켓

커넥터: 1 x M8, ㄱ자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm

