




제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	8
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 45

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역; 교정요 소 = 1; 전자기 필드 면역성; 비접착을 위해 덧입힘
어플리케이션	용접 어플리케이션용
전자기 필드 면역성	yes
최대 전자기 필드 면역성 [mT]	300

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	2000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	8
실제 감지범위 Sr [mm]	8 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...6,48
증가된 감지 영역	yes



유도형 근접센서

IGB3008UBPKG/K1/SC/US-104

정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 1 / 황동: 1 / 알루미늄: 1 / 구리: 1	
히스테리시스 [Sr 의 %]	3...15	
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10	
교정요소 = 1	yes	
작동 조건		
주변온도 [°C]	-40...85	
보호등급	IP 65; IP 66; IP 67; IP 68; IP 69K	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011 방사	B 등급
MTTF [년 (해)]	655	
임베디드 소프트웨어 포함됨	yes	
UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	UL 인증서 번호	A005
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게 [g]	41,5	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식	매립형으로 설치 가능함	
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 45	
스레드 지정	M18 x 1	
재질	황동 비접착을 위해 덧입힘; 감지면: LCP 흑색; LED 원도: PEI; 잠금 너트: 황동 비접착을 위해 덧입힘	
조임 토크 [Nm]	15	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함		
		

IGW205



유도형 근접센서

IGB3008UBPKG/K1/SC/US-104

연결부

