
ID0024

유도형 근접센서

IDE2050-ARKA

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	50
하우징		정사각형
크기	[mm]	105 x 80 x 40
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...132 AC / 10...130 DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오
출력		
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	5
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	5
최소부하전류	[mA]	5
최대 누수 전류	[mA]	1,6
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	350
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	4
스위칭 주파수 DC	[Hz]	4
쇼트방지		아니오

ID0024

유도형 근접센서

IDE2050-ARKA

과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격	[mm]	50	
감지 범위 조절 가능		yes	
공장설정 감지범위	[mm]	50	
실제 감지범위 Sr	[mm]	50 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...40,5	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기	[mm]	105 x 80 x 40	
재질		PPE	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품		나사 드라이버: 1	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			

터미널: ...2,5 mm²

연결부

