
# EVT219

## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGF040VAS0002E04




| | | |
|---|---|---|
| **어플리케이션** | | |
| 특수성(시스템) | | 실리콘 함유되지 않음; 금으로 도금한 접속점; 적합한 연결사슬 |
| 어플리케이션 | | 식품산업계에서의 위생 및 습기영역 |
| 실리콘을 사용하지 않음 | | yes |
| **전기적 데이터** | | |
| 동작 전압 | [V] | < 50 AC / < 60 DC |
| 보호 클래스 | | III |
| 최대 전류 부하 합계 | [A] | 3 |
| **작동 조건** | | |
| 주변온도 | [°C] | -25...80 |
| 주변온도에 대한 참고사항 | | cULus: ...50 °C |
| 주변 온도 (이동) | [°C] | 5...80 |
| 주변온도에 대한 참고사항 (이동) | | cULus: ...50 °C |
| 보호등급 | | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
| **기계적 데이터** | | |
| 무게 | [g] | 85,4 |
| 크기 | [mm] | 10 x 10 x 36 |
| 재질 | | 하우징: PVC 주황색 |
| 너트 재질 | | 스텐레스 (1.4404 / 316L) |
| 적합한 연결사슬 | | yes |

# EVT219

## 플러그를 보유한 접속 케이블

ASTGF040VAS0002E04

| | | |
|---|---|---|
| 적합한 연결사슬 | 자유로운 적용을 위한 편심거리 | 케이블 지름의 최소한 10 배 |
| | 운행속도 | 5 m의 수평 운행길이가 최대 3,3 m/s 이며 가속도가 최대 5 m/s² 임 |
| | 구부러짐 간격 | > 1 Mio. |
| | 비틀림에 대한 부하력 | ± 180 °/m |

### 비고


| | |
|---|---|
| 포장당 | 1 갯수 |

### 전기적 연결


케이블: 2 m, PVC, 주황색, Ø 4,9 mm; 4 x 0,34 mm² (42 x Ø 0,1 mm )

### 전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8, 일자형; 코딩: A; 잠금: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 접촉점: 금으로 도금함; 조임 토크: 0,3...0,5 Nm




### 연결부




| | |
|---|---|
| | 코어 색상 : |
| BK = | 흑색 |
| BN = | 갈색 |
| BU = | 청색 |
| WH = | 흰색 |