
ID5058

유도형 근접센서

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA



1 DIN 선로에 조립함

제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		상호보완성
검출간격	[mm]	50
하우징		정사각형
크기	[mm]	92 x 80 x 40
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	20; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		상호보완성
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	70
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	50

ID5058

유도형 근접센서

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

작업거리	[mm]	0...40,5; (연강으로 매링형 마운팅됨)
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,48 / 알루미늄: 0,46 / 구리: 0,38
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...20
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	1162
기계적 데이터		
무게	[g]	423
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
마운팅 타입		레일; (TH35 (EN 60715))
크기	[mm]	92 x 80 x 40
재질		PPE; 황동 흰색 청동 코팅; 아연 주조함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		스위칭 상태: 1 x LED, 황색 작동: 1 x LED, 녹색
액세서리		
구성 부품		막아주는 덮개: 1
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



ID5058

유도형 근접센서

IDC4050BCPKG/2LED/US-100-DPA

연결부

