



전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	50
하우징	정사각형
크기 [mm]	92 x 80 x 40

동작 전압	[M]	10...55 DC
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,6
최소부하전류 [mA]	4
최대 누수 전류 [mA]	0,6
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	90
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

검출간격	[mm]	50
------	------	----



유도형 근접센서

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

작업거리	[mm]	0...40,5; (연강으로 매립형 마운팅됨)
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...20
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC		EN 60947-5-2
MTTF	[년 (해)]	1631
기계적 데이터		
무게	[g]	406
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	92 x 80 x 40
재질		PPE; 황동 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		막아주는 덮개: 1
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
케이블: 0,8 m, PUR		
커넥터: 1 x M12; 코딩: A		
		

ID9920



유도형 근접센서

IDC2050BARKG/UP/0,80M/PUR/USRT

연결부

