


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	60; (고정됨: 60)
하우징	정사각형
크기 [mm]	105 x 80 x 40

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,5
최소부하전류 [mA]	4
최대 누수 전류 [mA]	0,6
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	4
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스



유도형 근접센서

IDE2060-ARKG/FIXE

과부하 방지		yes	
범위			
검출간격	[mm]	60; (고정됨: 60)	
실제 감지범위 Sr	[mm]	60 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...48,6	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		B 등급
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기	[mm]	105 x 80 x 40	
재질		PPE 수정합	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태		1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품	나사 드라이버: 1		
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결			
터미널: ...2,5 mm²; 케이블 피복: Ø 7...13 mm			
연결부			

