

제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm]	2
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M8 x 1 / L = 50

전기적 데이터

동작 전압 [V]	5...36 DC
보호 클래스	III

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,6
최소부하전류 [mA]	4
최대 누수 전류 [mA]	0,8
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	2000
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	2
실제 감지범위 Sr [mm]	2 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...1,6

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

유도형 근접센서

IEA2002-FRKG/PH

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	3 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	3 V
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	3377

기계적 데이터

무게	[g]	49,9
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M8 x 1 / L = 50
스레드 지정		M8 x 1
재질		황동 흰색 청동 코팅; 감지면: POM; 엔드캡 (end cap): PC
조임 토크	[Nm]	A = 5 mm: 1 Nm; B: 2 Nm

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------



비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PUR / PVC; 2 x 0,14 mm²

연결부



BK = 코어 색상 :
 WH = 흑색
 흰색

IE5238



유도형 근접센서

IEA2002-FRKG/PH

다이어그램 및 그래프

설치

