


류팅 암 세트

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS



제품 특성

빛의 형태	적외선
-------	-----

어플리케이션

디자인	4 개의 병렬 미러 반사형센서로 순차적으로 류팅
동작원리	미러 반사형 센서

전기적 데이터

동작 전압 [V]	19,2...28,8 DC
전류소모 [mA]	60
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes
빛의 형태	적외선
웨이브 길이 [nm]	940

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	어두워질때 켜지는 모드
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	0,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes




류팅 암 세트

4P-RETRO-REFLECTIVE-SENSORS


범위		
감지범위	[m]	< 2,5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-30...55
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
기계적 데이터		
무게	[g]	3530
재질		알루미늄; 폴리프로필렌
렌즈 재질		폴리카보네이트-ABS
비고		
포장당		4 갯수

전기적 연결 - 투광기 1

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 청색



연결부




4 OUT 1 스위치 출력
2 OUT 2 스위치 출력

전기적 연결 - 투광기 2

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 성형체: 적색



연결부



4 OUT 3	스위치 출력
2 OUT 4	스위치 출력