
G1506S

안전 AS-Interface ClassicLine 모듈

Evaluation unit,asi

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 라벨링을 위한 패널
2 적외선 어댑터를 고정시킴

전기적 데이터		
동작 전압	[V]	26,5...31,6 DC; (UL 508에 대한 제한된 전압 요구사항: 과전류 디바이스에 의해 보호되는 전기적으로 절연된 작동 전압)
전류소모	[mA]	< 250
입력		
입력의 센서 공급		AS-i
전압 공급	[V]	19,2...30; (평형 케이블을 통함)
쇼트로부터 보호되는 디지털 입력		yes
출력		
전기적 디자인		AS-i
전압 레인지 DC	[V]	15...30; (EN 50106 (PELV)의함 FC(평형 케이블)-E-커플링 모듈을 통함; 평형 케이블을 통함; UL 508에 대한 제한된 전압 요구사항: 과전류 디바이스에 의해 보호되는 전기적으로 절연된 작동 전압)
각각의 출력에 대한 전기 적재력	[mA]	500; (PNP)
쇼트 방지		yes
갈바니 전류의 접속상태 분리		yes
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...55
보호등급		IP 67

G1506S

안전 AS-Interface ClassicLine 모듈

Evaluation unit,asi

테스트 / 인증서		
EMC	EN 50295	
AS-i 특성값		
AS-i 버전		2.1
AS-i 어드레싱		IR 어드레싱 가능
AS-i-프로필		S-7.B.E
AS-i I/O 구성	[hex]	7
AS-i ID 코드	[hex]	B.E
AS-i-증명서		61801
기계적 데이터		
마운팅 타입		평형 케이블 하단부와 평형 케이블 외부 전압공급 하단부에 대한 AS-i-인터페이스
재질		PBT; 컴파운드 포팅: Guronic C400-0
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이		2 x LED, 적색
		2 x LED, 녹색
		2 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		보호 마개: M12
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결

커넥터: M12; 코딩: A

