


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 포텐셔미터



제품 특성

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	20...70
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 100 / L = 40

전기적 데이터

동작 전압	[V]	10...36 DC
전류소모	[mA]	15; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.



유도형 영역 센서

I1-3070-BPOG/25m

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	250
스위칭 주파수 DC	[Hz]	5
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	20...70
감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	70
실제 감지범위 Sr	[mm]	70 ± 10 %

정확성 / 편차

교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	< 15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15

작동 조건

주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	Ø 100 / L = 40
재질		PBT

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

I15003



유도형 영역 센서

I1-3070-BPOG/25m

전기적 연결

케이블: 25 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
	청색