


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	30...120
하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 164 / L = 63

전기적 데이터

동작 전압 [V]	12...36 DC
전류소모 [mA]	< 7

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	3

범위

검출간격 [mm]	30...120
감지 범위 조절 가능	yes



유도형 영역 센서

SIY-3120-ANKG

공장설정 감지범위	[mm]	120
실제 감지범위 Sr	[mm]	(30...120)

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	< 15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15

작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	

기계적 데이터		
하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	Ø 164 / L = 63
재질		하우징: PBT; 바닥 커버: 알루미늄


디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리		
구성 부품		고정나사: 1 x M16 x 90

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		

연결부		
-----	--	--



BK =	코어 색상 : 흑색
BN =	갈색
BU =	청색