


유도형 풀 메탈 센서

IEB3002BBPKG/AM/AS



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	2
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M8 x 1 / L = 50

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점; 증가된 감지 영역
어플리케이션	공작 기계, 냉각제 및 윤활유용
정격압력 [bar]	50
정격압력에 주의	감지면

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	100
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	2
실제 감지범위 Sr [mm]	2 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...1,6
증가된 감지 영역	yes



유도형 풀 메탈 센서

IEB3002BBPKG/AM/AS

정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,7 / 알루미늄: 0,6 / 구리: 0,5	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...20
접합점 드리프트	[mm]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
충격 내구성		1 J
MTTF	[년 (해)]	1446
임베디드 소프트웨어 포함됨		yes
UL 인증서	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Limited Voltage/Current
	UL 인증서 번호	A017
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게	[g]	18,1
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M8 x 1 / L = 50
스레드 지정		M8 x 1
재질		스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: 스텐레스 (1.4404 / 316L); LED 원도: PPSU; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
조임 토크	[Nm]	< 5
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결 - 플러그		
커넥터: 1 x M8; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함		
		

IEC201



유도형 풀 메탈 센서

IEB3002BBPKG/AM/AS

연결부

