


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



1 감지면



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	25...100
하우징	정사각형
크기 [mm]	400 x 100 x 30

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력


전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	2
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes



유도형 근접센서

SIL-3100-BPOG

범위		
검출간격	[mm]	25...100
감지 범위 조절 가능		yes
공장설정 감지범위	[mm]	100
실제 감지범위 Sr	[mm]	100 ± 10 %
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	< 15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-20...70
보호등급		IP 65
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	400 x 100 x 30
재질		PVC
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm ²		
연결부		



BK = 코어 색상 :
 BN = 흑색
 BU = 갈색
 청색