




유도형 튜브 센서

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: I85009

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



- 1 감지면
2 LED 작동상태



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	< 20
하우징	정사각형
크기 [mm]	70 x 20 x 12

어플리케이션

작동 원리	다이나믹
-------	------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...35 DC
전류소모 [mA]	< 25
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.



유도형 튜브 센서

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes

범위

검출간격	[mm]	< 20
스틸 볼 (ball) 해상도 (직경)	[mm]	1
최대 파트 속도	[m/s]	35

반응시간

펄스 스트레칭	[ms]	100
최대 하강 시간	[ms]	100
반응시간	[ms]	< 0,2

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67

기계적 데이터

무게	[g]	55,8
하우징		정사각형
크기	[mm]	70 x 20 x 12
재질		하우징: PC

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색

액세서리

구성 부품	고정된 스트랩: 2
-------	------------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

케이블: 0,09 m, PUR

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



I85006



유도형 튜브 센서

I8-3020-BPKG/DY/0,09M/US100DPS

연결부

