


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	2

어플리케이션

특수성(시스템)	전자기 필드 면역성
정격압력 [psi]	3000
전자기 필드 면역성	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	15
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 출력의 단시간 전류 정격 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	20
쇼트방지	yes



압력 내구성 위치센서

IFG3002-BPKG/US-104-DPS

쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	2
실제 감지범위 Sr	[mm]	$2 \pm 10 \%$
정확성 / 편차		
교정 계수		스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	5
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-0,5...0,5
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
무게	[g]	175
설치방식		매립형으로 설치 가능함
실린더 타입		공압 및 유압 실린더
재질		알루미늄
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
	작동	1 x LED, 녹색
비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

