


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	20
하우징		원통형의
크기	[mm]	Ø 34

전기적 데이터

동작 전압	[V]	20...72 DC
전류소모	[mA]	8,5; (60 V)
양극성 전환 방지		아니오

출력

전기적 디자인		NPN
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	1,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	70
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위

검출간격	[mm]	20
실제 감지범위 Sr	[mm]	20 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...16,2



유도형 근접센서

IB-3020AANOG

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,54 / 알루미늄: 0,5 / 구리: 0,46	
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10	

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

기계적 데이터

하우징	원통형의
설치방식	돌출형 마운팅
크기 [mm]	Ø 34
재질	PBT

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품	마운팅 클램프: 1
-------	------------


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm²

연결부



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 흑색