


IC5007



유도형 근접센서

ICE3040-BPKG/US-100-DPS



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	40
하우징	정사각형

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	6
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	40
감지 범위 조절 가능	yes



유도형 근접센서

ICE3040-BPKG/US-100-DPS

공장설정 감지범위	[mm]	40
실제 감지범위 Sr	[mm]	40 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...32,4

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 65

테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
MTTF	[년 (해)]	1261

기계적 데이터		
무게	[g]	279,5
하우징		정사각형
설치방식		돌출형 마운팅
재질		PPE 수정합

디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리		
구성 부품		나사 드라이버: 1
		스프링 와셔: 4
		실린더 나사: 4 x M5 x 35

비고		
포장당		1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



IC5007



유도형 근접센서

ICE3040-BPKG/US-100-DPS

연결부

