


IF5670



유도형 근접센서

IFK3002UBPKG/US-104-DPS



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	2
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 60

어플리케이션

특수성(시스템)	전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성	yes

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	1000
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	2
실제 감지범위 Sr [mm]	2 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...1,6

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15

IF5670



유도형 근접센서

IFK3002UBPKG/US-104-DPS

접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
----------	----------	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...70
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
-----	--------------	--

	EN 55011	B 등급
--	----------	------

MTTF	[년 (해)]	1906
------	---------	------

UL 인증서	Ta	0...40 °C
--------	----	-----------

	Enclosure type	Type 1
--	----------------	--------

	전압 공급	Hazardous voltage
--	-------	-------------------

	파일 번호 UL	E174191
--	----------	---------

기계적 데이터

무게	[g]	31,7
----	-----	------

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
-----	---------------

설치방식	매립형으로 설치 가능함
------	--------------

크기	[mm]	M12 x 1 / L = 60
----	------	------------------

스레드 지정	M12 x 1
--------	---------

재질	황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PTFE
----	------------------------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



IF5670



유도형 근접센서

IFK3002UBPKG/US-104-DPS

연결부

