


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IFS712

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	7
하우징	나선형 흡이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1

어플리케이션

특수성(시스템)	증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
----------	-----------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	110
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위


검출간격 [mm]	7
실제 감지범위 Sr [mm]	$7 \pm 10 \%$
작업거리 [mm]	0...5,7



유도형 근접센서

IFB2007-AROG/UP/2LED/3M/PH

증가된 감지 영역		yes	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스 [Sr 의 %]		3...15	
접합점 드리프트 [Sr 의 %]		-10...10	
작동 조건			
주변온도 [°C]		-25...70	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
기계적 데이터			
무게 [g]		108	
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기 [mm]		M12 x 1	
스레드 지정		M12 x 1	
재질		황동 흰색 청동 코팅; PBT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 적색
		설정 도움	1 x LED, 녹색
시각적인 셋팅 도움		yes	
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 3 m, PUR; 2 x 0,34 mm²			
연결부			



BK = 코어 색상 :
 흑색