




제품 특성		
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	50
하우징		정사각형
크기	[mm]	92 x 80 x 40
전기적 데이터		
주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...140 AC / 10...140 DC
보호 클래스		I
양극성 전환 방지		yes
출력		
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	6
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	6
최소부하전류	[mA]	5,5
최대 누수 전류	[mA]	1,7 (140 V AC/DC)
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	450
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	450
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25



유도형 근접센서

IDC2050BARKA/LS-100AK

쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	50
작업거리	[mm]	0...40,5; (연강으로 매립형 마운팅됨)
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,48 / 알루미늄: 0,46 / 구리: 0,38
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...20
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 67
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
MTTF	[년 (해)]	352
UL 인증서	Ta	0...40 °C
	Enclosure type	Type 1
	전압 공급	Hazardous voltage
	파일 번호 UL	E174191
기계적 데이터		
무게	[g]	427
하우징		정사각형
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	92 x 80 x 40
재질		PPE; 아연 주조함; 황동 니켈도금함
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색
	작동	1 x LED, 녹색
	쇼트	1 x LED, 녹색/적색 교대로 점멸됨
액세서리		
구성 부품		막아주는 덮개: 1
비고		
포장당		1 갯수

유도형 근접센서

IDC2050BARKA/LS-100AK

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C

