




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	50
하우징		정사각형
크기	[mm]	92 x 80 x 40
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	20...250 AC/DC
보호 클래스		I
양극성 전환 방지		아니오
출력		
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	6
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	6,5
최소부하전류	[mA]	5
최대 누수 전류	[mA]	0,8
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	250; (350 (...50 °C))
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	2200; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25
스위칭 주파수 DC	[Hz]	25



유도형 근접센서

IDC2050BABOA/LS-100K

쇼트방지		아니오	
과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격		[mm]	50
작업거리		[mm]	0...40,5; (연강으로 매링형 마운팅됨)
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,85 / 황동: 0,48 / 알루미늄: 0,46 / 구리: 0,38	
히스테리시스		[Sr 의 %]	3...20
접합점 드리프트		[Sr 의 %]	-15...15
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...70
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
		EN 55011	B 등급
기계적 데이터			
하우징		정사각형	
설치방식		매립형으로 설치 가능함	
크기		[mm]	92 x 80 x 40
재질		PPE 수정합	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 적색
액세서리			
구성 부품		나사 드라이버: 1	
비고			
포장당		1 갯수	

유도형 근접센서

IDC2050BABOA/LS-100K

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x 1/2"; 코딩: C

