IF5006


유도형 근접센서

IF-3004-APOG

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IF5349

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally closed
검출간격	[mm]	4
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M12 x 1 / L = 71

전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...55 DC
전류소모	[mA]	7; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		아니오

출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
스위칭 주파수 DC	[Hz]	700
쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오

범위		
검출간격	[mm]	4
실제 감지범위 Sr	[mm]	2 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...1,6

정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10

IF5006


유도형 근접센서

IF-3004-APOG

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	M12 x 1 / L = 71
스레드 지정		M12 x 1
재질		PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

연결부



코어 색상 :

BN = 갈색
BU = 청색
BK = 흑색