


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	2
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 35

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...36 DC
전류소모 [mA]	7; (24 V)
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	800
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	2
실제 감지범위 Sr [mm]	2 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...1,6

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급

IF5226



유도형 근접센서

IFB3002-BNOG/20m

기계적 데이터

하우징	나선형 흡이 파여진 형태
설치방식	매립형으로 설치 가능함
크기 [mm]	M12 x 1 / L = 35
스레드 지정	M12 x 1
재질	황동 니켈도금함; PBT

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------


비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결

케이블: 20 m, PVC; 3 x 0,34 mm²

연결부



BN = 코어 색상 :
BU = 갈색
BK = 청색
 흑색