


# IF5232



유도형 근접센서

IFB3002-APOG/MS/ 6m

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 전기적 데이터

동작 전압	[V]	18...36 DC
전류소모	[mA]	15; (24 V)
양극성 전환 방지		yes

## 출력

전기적 디자인		PNP
출력 기능		normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	800
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes

## 범위

검출간격	[mm]	2
실제 감지범위 Sr	[mm]	2 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...1,6

## 정확성 / 편차

교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10


# IF5232



## 유도형 근접센서

IFB3002-APOG/MS/ 6m

작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67
기계적 데이터		
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
설치방식		매립형으로 설치 가능함
크기	[mm]	M12 x 1
스레드 지정		M12 x 1
재질		황동 니켈도금함; PBT
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
액세서리 (공급됨)		잠금 너트: 2
비고		
포장당		1 갯수
전기적 연결		
케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm <sup>2</sup>		
연결부		



코어 색상 :

- BN = 갈색
- BU = 청색
- BK = 흑색

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)