


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| 전기적 디자인   | NPN             |
| 출력 기능     | N.O.            |
| 검출간격 [mm] | 1               |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태   |
| 크기 [mm]   | M8 x 1 / L = 35 |

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...36 DC |
| 전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
| 보호 클래스    | III        |
| 양극성 전환 방지 | 아니오        |

## 출력

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| 전기적 디자인                   | NPN     |
| 출력 기능                     | N.O.    |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 1       |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 200     |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 750     |
| 스위치 주파수에 대한 주의 [Hz]       | 1000 nb |
| 쇼트방지                      | 아니오     |
| 과부하 방지                    | 아니오     |

## 범위

|                 |          |
|-----------------|----------|
| 검출간격 [mm]       | 1        |
| 실제 감지범위 Sr [mm] | 1 ± 10 % |
| 작업거리 [mm]       | 0...0,8  |

## 정확성 / 편차

|                   |                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------|
| 교정 계수             | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2 |
| 히스테리시스 [Sr 의 %]   | 1...15                                            |
| 접합점 드리프트 [Sr 의 %] | -10...10                                          |

## 작동 조건

|           |          |
|-----------|----------|
| 주변온도 [°C] | -25...80 |
|-----------|----------|


# IE5083



## 유도형 근접센서

IEB3001-ANOG/ 6m

|                             |         |                            |             |
|-----------------------------|---------|----------------------------|-------------|
| 보호등급                        |         | IP 67                      |             |
| 테스트 / 인증서                   |         |                            |             |
| EMC                         |         | EN 60947-5-2               |             |
|                             |         | EN 55011                   | B 등급        |
| MTTF                        | [년 (해)] | 2673                       |             |
| 기계적 데이터                     |         |                            |             |
| 하우징                         |         | 나선형 홈이 파여진 형태              |             |
| 설치방식                        |         | 매립형으로 설치 가능함               |             |
| 크기                          | [mm]    | M8 x 1 / L = 35            |             |
| 스레드 지정                      |         | M8 x 1                     |             |
| 재질                          |         | 하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT |             |
| 디스플레이 / 작동 요소               |         |                            |             |
| 디스플레이                       |         | 스위칭 상태                     | 1 x LED, 황색 |
| 액세서리                        |         |                            |             |
| 구성 부품                       |         | 잠금 너트: 2                   |             |
| 비고                          |         |                            |             |
| 포장당                         |         | 1 갯수                       |             |
| 전기적 연결                      |         |                            |             |
| 케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,14 mm² |         |                            |             |
| 연결부                         |         |                            |             |



|      |         |
|------|---------|
| BN = | 코어 색상 : |
| BU = | 갈색      |
| BK = | 청색      |
|      | 흑색      |