


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	4
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
설치	밸브용; (76...101,6 (NW 80...100))

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,6
최소부하전류 [mA]	4
최대 누수 전류 [mA]	0,6
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	150
스위칭 주파수 DC [Hz]	1500



유도형 근접센서

IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile

쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위	
검출간격 [mm]	4
실제 감지범위 Sr [mm]	4 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...3,25

정확성 / 편차	
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67

테스트 / 인증서	
EMC	EN 60947-5-2
	EN 55011 B 등급

기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
설치방식	돌출형 마운팅
크기 [mm]	M12 x 1
스레드 지정	M12 x 1
재질	PBT; 목표점(타겟): 스텐레스 (1.4301 / 304)

디스플레이 / 작동 요소	
디스플레이	스위칭 상태 1 x LED, 황색

액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2 목표점(타겟)

비고	
비고	참고: 센서는 둘러싸인 타겟 플래그로 조정됩니다. 구형 타겟 플래그를 사용하는 경우 제대로 조정 되지 않으면 센서에 기계적 손상 위험이 있습니다.
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함





유도형 근접센서

IFC-04-ARKG/US-L-L für Ventile

연결부

