


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	1,4
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M8 x 1 / L = 50

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	1,4
실제 감지범위 Sr [mm]	1,3 ± 10 %
작업거리 [mm]	1,05

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...20

작동 조건

주변온도 [°C]	-15...70
보호등급	IP 65



유도형 근접센서

IEA3001,4BPOG/AS-500-TPS

기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
설치방식	돌출형 마운팅
크기 [mm]	M8 x 1 / L = 50
스레드 지정	M8 x 1
재질	하우징: 황동 니켈도금함; 감지면: PBT


디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색

액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2

비고	
포장당	1 갯수

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M8; 코딩: A



연결부

