


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	4
하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 12

어플리케이션

어플리케이션	공작 기계, 냉각제 및 윤활유용
--------	-------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
최소부하전류 [mA]	2
최대 누수 전류 [mA]	0,4



유도형 근접센서

IFG2004-ARKG/M/0,33M/ /PH

스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	100
스위칭 주파수 DC	[Hz]	700
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	4
작업거리	[mm]	0...3,25
정확성 / 편차		
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...20
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급		IP 68; ("Coolant")
테스트 / 인증서		
EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사합	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징		원통형의
설치방식		돌출형 마운팅
크기	[mm]	Ø 12
재질		감지면: LCP; 하우징: 스텐레스; 앵글 브래킷: 스텐레스; LED 원도: PEI
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고		
포장당		1 갯수

IFC224



유도형 근접센서

IFG2004-ARKG/M/0,33M/ /PH

전기적 연결

케이블: 0,33 m, PUR / PVC; 2 x 0,34 mm²

연결부



BN =

BU =

코어 색상 :

갈색

청색