


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IF5779

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	4
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	아니오

IF5447



유도형 근접센서

IFK3004LAPOG/V4A

과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격	[mm]	4	
실제 감지범위 Sr	[mm]	4 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...3,25	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...80	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		B 등급
기계적 데이터			
하우징	나선형 홈이 파여진 형태		
설치방식	돌출형 마운팅		
크기	[mm]	M12 x 1	
스레드 지정		M12 x 1	
재질	스텐레스 (1.4571/316Ti); PBT		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색	
액세서리			
구성 부품	잠금 너트: 2		
비고			
포장당	1 갯수		

IF5447



유도형 근접센서

IFK3004LAPOG/V4A

전기적 연결

케이블: 2 m, PVC; 3 x 0,14 mm²

연결부



BN	코어 색상
BK	갈색
BU	흑색
	청색