




유도형 근접센서

IGB3005-BNOG/US-100-DNO

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IG5250

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	5
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 48

전기적 데이터

동작 전압 [V]	18...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	125; (150 (...50 °C))
스위칭 주파수 DC [Hz]	500
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	5
실제 감지범위 Sr [mm]	5 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...4,05

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15

IG5498



유도형 근접센서

IGB3005-BNOG/US-100-DNO

접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
----------	----------	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------

보호등급	IP 67
------	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 60947-5-2
-----	--------------

기계적 데이터

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
-----	---------------

설치방식	매립형으로 설치 가능함
------	--------------

크기	[mm]	M18 x 1 / L = 48
----	------	------------------

스레드 지정	M18 x 1
--------	---------

재질	황동 니켈도금합; PBT
----	---------------

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

