




제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	8
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 75

어플리케이션

특수성(시스템)	금으로 도금한 접속점
어플리케이션	산업 어플리케이션 / 공장 자동화

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...30 DC
전류소모 [mA]	< 10
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	200
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	8
실제 감지범위 Sr [mm]	8 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...6,48

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...20



유도형 근접센서

IGA3008-BPKG/V4A/US-104

접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
----------	----------	----------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
------	------	----------

보호등급		IP 67
------	--	-------

테스트 / 인증서

EMC	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨	10 V
	EN 55011	B 등급

MTTF	[년 (해)]	1083
------	---------	------

기계적 데이터

무게	[g]	66,1
----	-----	------

하우징		나선형 홈이 파여진 형태
-----	--	---------------

설치방식		돌출형 마운팅
------	--	---------

크기	[mm]	M18 x 1 / L = 75
----	------	------------------

스레드 지정		M18 x 1
--------	--	---------

재질		하우징: 스텐레스 (1.4404 / 316L); 감지면: PBT 흰 색; LED 원도: PEI; 잠금 너트: 스텐레스 (1.4404 / 316L)
----	--	--

조임 토크	[Nm]	50
-------	------	----

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색
-------	--------	-------------

액세서리

구성 부품		잠금 너트: 2
-------	--	----------

비고

포장당		1 갯수
-----	--	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함



IG5602



유도형 근접센서

IGA3008-BPKG/V4A/US-104

연결부

