




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	8
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M18 x 1
어플리케이션		
특수성(시스템)		전자기 필드 면역성
전자기 필드 면역성		yes
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	15; (24 V)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	3
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	400
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes



유도형 근접센서

IGK3008UBPKG/US-100-DPS

쇼트방지 타입		펄스	
과부하 방지		yes	
범위			
검출간격	[mm]	8	
실제 감지범위 Sr	[mm]	8 ± 10 %	
작업거리	[mm]	0...6,5	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...20	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...70	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011		B 등급
기계적 데이터			
하우징	나선형 홈이 파여진 형태		
설치방식	돌출형 마운팅		
크기	[mm]	M18 x 1	
스레드 지정		M18 x 1	
재질	황동 PTFE 코팅됨; PPS		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색	
액세서리			
구성 부품	잠금 너트: 2		
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결 - 플러그			
커넥터: 1 x M12; 코딩: A			
			

IG5843



유도형 근접센서

IGK3008UBPKG/US-100-DPS

연결부

