


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	4
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M12 x 1

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...55 DC
전류소모 [mA]	7; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	400
스위칭 주파수 DC [Hz]	300
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위


검출간격 [mm]	4
실제 감지범위 Sr [mm]	2 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...1,6



유도형 근접센서

IFA3004-APOG/6m

정확성 / 편차	
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10
작동 조건	
주변온도 [°C]	-25...80
보호등급	IP 67
기계적 데이터	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
설치방식	돌출형 마운팅
크기 [mm]	M12 x 1
스레드 지정	M12 x 1
재질	황동 니켈도금함; PBT
액세서리	
구성 부품	잠금 너트: 2
비고	
포장당	1 갯수
전기적 연결	
케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm ²	
연결부	



BN = 코어 색상 :
 BU = 갈색
 BK = 청색
 흑색