




제품 특성

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 54

전기적 데이터

동작 전압 [V]	15...30 DC
전류소모 [mA]	< 20
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

아날로그 전류 출력 [mA]	4...20; (어드레스에; 경사도: 2,22 mA/mm; 정면 접 근 및 연강으로 만들어진 타겟: 24 x 24 x 1 mm)
최대 부하 [Ω]	500
쇼트방지	yes
과부하 방지	yes

범위

측정범위 [mm]	0,8...8
-----------	---------

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
아날로그 출력의 선형성 오류 [%]	± 1 %; (최대 전기의)
아날로그 출력 반복성 [%]	± 1 %; (최대 전기의)

반응시간

반응시간 [ms]	< 10
-----------	------

작동 조건

주변온도 [°C]	-40...80
-----------	----------


IG6621



유도형 근접센서

IGK3008A1PKG/0,2M/PUR

보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
MTTF	[년 (해)]	952	
기계적 데이터			
무게	[g]	79,06	
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 54	
스레드 지정		M18 x 1	
재질		하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	측정 영역에서 목표물	황색 점등됨:	
	측정 영역 외부에서 목표물	황색 플래쉬	
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 0,2 m, PUR, Ø 4 mm; ECE R118 rev.에 대한 burning behaviour 2 ; 3 x 0,50 mm²			
; 내염성 (IEC 60332-2, UL: FT2)			
연결부			



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색