




유도형 근접센서

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IG5953

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
검출간격 [mm]	8
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 72

어플리케이션

특수성(시스템)	증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
----------	-----------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	normally open / normally closed; (선택 가능함)
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	4,6
최소부하전류 [mA]	4
최대 누수 전류 [mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	250
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스

IG6006



유도형 근접센서

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

과부하 방지	yes	
범위		
검출간격	[mm]	8
작업거리	[mm]	0...6,48
증가된 감지 영역	yes	
정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,45 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,33	
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...20
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...70
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식	매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 72
스레드 지정	M18 x 1	
재질	황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT; LED 윈도: PA	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	4 x 90° LED, 적색
	설정 도움	1 x LED, 적색
시각적인 셋팅 도움	yes	
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	

유도형 근접센서

IGK2008BFRKG/2LED/US-104-IRF/R

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A

