

IF6022




유도형 근접센서

IFG3007-ANOG/1M

제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: IF6019

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	7
하우징	원통형의
크기 [mm]	Ø 11 / L = 38

전기적 데이터

동작 전압 [V]	4,75...5,5 DC
전류소모 [mA]	< 15
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	50
스위칭 주파수 DC [Hz]	400
쇼트방지	아니오
과부하 방지	아니오

범위

검출간격 [mm]	7
실제 감지범위 Sr [mm]	7 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...5,7

정확성 / 편차

교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
히스테리시스 [Sr 의 %]	1...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-10...10

작동 조건

주변온도 [°C]	-25...80
-----------	----------


IF6022



유도형 근접센서

IFG3007-ANOG/1M

보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
기계적 데이터			
하우징		원통형의	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기 [mm]		Ø 11 / L = 38	
재질		PBT	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm²			
연결부			



BK =	코어 색상 :
BN =	흑색
BU =	갈색
	청색