


IG6119



유도형 고온 센서

IGA3008ZBPKG/5M/SH



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	8
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M18 x 1 / L = 77

어플리케이션

어플리케이션	고온 어플리케이션
--------	-----------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...35 DC
전류소모 [mA]	< 15
보호 클래스	III
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	150
스위칭 주파수 DC [Hz]	400
쇼트 방지	yes
과부하 방지	yes

범위

검출간격 [mm]	8
작업거리 [mm]	0...6,5

정확성 / 편차

교정 계수	스텐레스: 0,6 / 황동: 0,3 / 알루미늄: 0,2 / 구리: 0,1
히스테리시스 [Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트 [Sr 의 %]	-15...15

작동 조건

주변온도 [°C]	0...180
-----------	---------


IG6119



유도형 고온 센서

IGA3008ZBPKG/5M/SH

보호등급		IP 65	
테스트 / 인증서			
EMC		EN 61000-4-2 ESD	2 kV CD / 4 kV AD
		EN 61000-4-3 HF 방사함	3 V/m
		EN 61000-4-4 Burst	2 kV
		EN 61000-4-6 HF 전도됨	3 V
MTTF	[년 (해)]	683	
기계적 데이터			
무게	[g]	262,5	
하우징		나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식		돌출형 마운팅	
크기	[mm]	M18 x 1 / L = 77	
스레드 지정		M18 x 1	
재질		스레드 슬리브: 스텐레스; 감지면: LCP	
액세서리			
구성 부품		잠금 너트: 2	
비고			
포장당		1 갯수	
전기적 연결			
케이블: 5 m, 실리콘; 매우 신축성 있음; 3 x 0,22 mm²			
연결부			



코어 색상 :
BK = 흑색
BN = 갈색
BU = 청색