


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: II0215

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	10
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5

전기적 데이터

주파수 AC	[Hz]	47...63
동작 전압	[V]	20...250 AC
전류소모	[mA]	< 1,5 (120 V AC) / < 3 (250 V AC)
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력

출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 AC	[V]	8,5
최소부하전류	[mA]	5
스위칭 출력 AC의 영구적 전류 등급	[mA]	100; (150 (...50 °C))
스위칭 출력의 단시간 전류 정격	[mA]	900; (20 ms / 0,5 Hz)
스위칭 주파수 AC	[Hz]	25



유도형 근접센서

IIC2010-ABOW/3M/PH

쇼트방지		아니오
과부하 방지		아니오
범위		
검출간격	[mm]	10
실제 감지범위 Sr	[mm]	10 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...8,1
정확성 / 편차		
교정 계수	금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10
작동 조건		
주변온도	[°C]	-25...80
보호등급	IP 67	
테스트 / 인증서		
EMC	EN 60947-5-2	
	EN 55011	B 등급
기계적 데이터		
하우징	나선형 홈이 파여진 형태	
설치방식	매립형으로 설치 가능함	
크기	[mm]	M30 x 1,5
스레드 지정	M30 x 1,5	
재질	PBT	
디스플레이 / 작동 요소		
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리		
구성 부품	잠금 너트: 2	
비고		
포장당	1 갯수	

II0218




유도형 근접센서

IIC2010-ABOW/3M/PH

전기적 연결

케이블: 3 m, PUR; 2 x 0,5 mm²

연결부



BN =

BU =

코어 색상 :

갈색

청색