




제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



제품 특성

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
검출간격 [mm]	22
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5

어플리케이션

특수성(시스템)	증가된 감지 영역; 시각적인 셋팅 도움
----------	-----------------------

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	아니오

출력

전기적 디자인	PNP/NPN
출력 기능	N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	5
최소부하전류 [mA]	5
최대 누수 전류 [mA]	1
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	100
스위칭 주파수 DC [Hz]	100
쇼트방지	아니오



유도형 근접센서

IIB2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

과부하 방지		아니오	
범위			
검출간격	[mm]	22	
작업거리	[mm]	0...17,6	
증가된 감지 영역		yes	
정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	3...15	
작동 조건			
주변온도	[°C]	-25...70	
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 60947-5-2		
	EN 55011	B 등급	
기계적 데이터			
하우징	나선형 홈이 파여진 형태		
설치방식	매립형으로 설치 가능함		
크기	[mm]	M30 x 1,5	
스레드 지정		M30 x 1,5	
재질	황동 흰색 청동 코팅; PC		
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	1 x LED, 적색	
	설정 도움	1 x LED, 녹색	
시각적인 셋팅 도움	yes		
액세서리			
구성 부품	잠금 너트: 2		
비고			
포장당	1 갯수		




유도형 근접센서

I1B2022-AROG/UP/2LED/2M/XS

전기적 연결

케이블: 3 m, PVC; 로봇과 예인용 사슬에 적합; 2 x 0,3 mm²

연결부



BK =

코어 색상 :
흑색