





제품 특성		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
검출간격	[mm]	15
하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 50
어플리케이션		
특수성(시스템)		금으로 도금한 접속점
어플리케이션		산업 어플리케이션 / 공장 자동화
전기적 데이터		
동작 전압	[V]	10...30 DC
전류소모	[mA]	10
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes
출력		
전기적 디자인		PNP
출력 기능		N.O.
최대 전압강하 스위칭 출력 DC	[V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급	[mA]	200
스위칭 주파수 DC	[Hz]	100
쇼트방지		yes
쇼트방지 타입		펄스
과부하 방지		yes
범위		
검출간격	[mm]	15
실제 감지범위 Sr	[mm]	15 ± 10 %
작업거리	[mm]	0...12,15



유도형 근접센서

IIB3015BBPKG/US-104

정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...20	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...70
보호등급		IP 67	
테스트 / 인증서			
EMC	EN 61000-4-2 ESD		4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF 방사함		10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst		2 kV
	EN 61000-4-6 HF 전도됨		10 V
	EN 55011		B 등급
MTTF	[년 (해)]	1083	
기계적 데이터			
무게	[g]	119,5	
하우징	나선형 홈이 파여진 형태		
설치방식	매립형으로 설치 가능함		
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 50	
스레드 지정	M30 x 1,5		
재질	하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT 주황색; LED 원도: PEI; 잠금 너트: 황동 흰색 청동 코팅		
조임 토크	[Nm]	50	
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이	스위칭 상태	4 x LED, 황색	
액세서리			
구성 부품	잠금 너트: 2		
비고			
포장당	1 갯수		
전기적 연결 - 플러그			
커넥터: 1 x M12; 코딩: A; 접촉점: 금으로 도금함			
			



유도형 근접센서

II5837-01

연결부

