


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)



## 제품 특성

|           |               |
|-----------|---------------|
| 전기적 디자인   | PNP           |
| 출력 기능     | 상호보완성         |
| 검출간격 [mm] | 15            |
| 하우징       | 나선형 홈이 파여진 형태 |
| 크기 [mm]   | M30 x 1,5     |

## 어플리케이션

|          |             |
|----------|-------------|
| 특수성(시스템) | 할로겐 함유되지 않음 |
|----------|-------------|

## 전기적 데이터

|           |            |
|-----------|------------|
| 동작 전압 [V] | 10...36 DC |
| 전류소모 [mA] | 15; (24 V) |
| 보호 클래스    | II         |
| 양극성 전환 방지 | yes        |

## 출력

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| 전기적 디자인                   | PNP   |
| 출력 기능                     | 상호보완성 |
| 최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]     | 2,5   |
| 스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA] | 250   |
| 스위칭 주파수 DC [Hz]           | 250   |
| 쇼트방지                      | yes   |
| 쇼트방지 타입                   | 펄스    |



## 유도형 근접센서

IIC4015-CPKG/30M

|               |                                                   |             |
|---------------|---------------------------------------------------|-------------|
| 과부하 방지        |                                                   | yes         |
| 범위            |                                                   |             |
| 검출간격          | [mm]                                              | 15          |
| 실제 감지범위 Sr    | [mm]                                              | 15 ± 10 %   |
| 작업거리          | [mm]                                              | 0...12,1    |
| 정확성 / 편차      |                                                   |             |
| 교정 계수         | 금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3 |             |
| 히스테리시스        | [Sr 의 %]                                          | 3...15      |
| 접합점 드리프트      | [Sr 의 %]                                          | -10...10    |
| 작동 조건         |                                                   |             |
| 주변온도          | [°C]                                              | -25...80    |
| 보호등급          | IP 68                                             |             |
| 테스트 / 인증서     |                                                   |             |
| EMC           | EN 60947-5-2                                      |             |
|               | EN 55011                                          | B 등급        |
| 기계적 데이터       |                                                   |             |
| 하우징           | 나선형 홈이 파여진 형태                                     |             |
| 설치방식          | 돌출형 마운팅                                           |             |
| 크기            | [mm]                                              | M30 x 1,5   |
| 스레드 지정        | M30 x 1,5                                         |             |
| 재질            | PBT; TPE-E                                        |             |
| 디스플레이 / 작동 요소 |                                                   |             |
| 디스플레이         | 스위칭 상태                                            | 1 x LED, 황색 |
| 액세서리          |                                                   |             |
| 구성 부품         | 잠금 너트: 2                                          |             |
| 비고            |                                                   |             |
| 포장당           | 1 갯수                                              |             |




## 유도형 근접센서

IIC4015-CPKG/30M

### 전기적 연결

케이블: 30 m, PUR, 할로겐 함유되지 않음; 4 x 0,34 mm<sup>2</sup>

### 연결부



BK =                      코어 색상 :  
 BN =                      흑색  
 BU =                      갈색  
 WH =                      청색  
                              흰색