




제품 특성

하우징		나선형 홈이 파여진 형태
크기	[mm]	M30 x 1,5 / L = 70

전기적 데이터

동작 전압	[V]	15...30 DC
전류소모	[mA]	< 20
보호 클래스		II
양극성 전환 방지		yes

출력

아날로그 전압 출력	[V]	0...10; (어드레스에; 경사도: 1,111 V/mm; 정면 접 근 및 연강으로 만들어진 타겟: 30 x 30 x 1 mm)
최소 부하 내구성	[Ω]	2000
쇼트방지		yes
과부하 방지		yes

범위

측정범위	[mm]	1...10
------	------	--------

정확성 / 편차

교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,5 / 알루미늄: 0,4 / 구리: 0,3
아날로그 출력의 선형성 오류	[%]	± 3 %; (최대 전압출력에서)
아날로그 출력 반복성	[%]	± 2 %; (최대 전압출력에서)

반응시간

반응시간	[ms]	< 10
------	------	------

작동 조건

주변온도	[°C]	-25...80
보호등급		IP 67

테스트 / 인증서

MTTF	[년 (해)]	222
------	---------	-----

기계적 데이터

무게	[g]	151
----	-----	-----



유도형 아날로그 센서

IIK4010A2PKG/IO/US

하우징	나선형 홈이 파여진 형태
설치방식	매립형으로 설치 가능함
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 70
스레드 지정	M30 x 1,5
재질	하우징: 황동 흰색 청동 코팅; 감지면: PBT
조임 토크 [Nm]	50

디스플레이 / 작동 요소

디스플레이	작업영역 내에서	1 x LED, 황색 점등됨:
	작업영역 밖에서	1 x LED, 황색 플래쉬

액세서리

구성 부품	잠금 너트: 2
-------	----------

비고

포장당	1 갯수
-----	------

전기적 연결 - 플러그

커넥터: 1 x M12; 코딩: A



연결부

