


제품번호가 더 이상 유효하지 않음 - 보관 항목 (아카이브)

대체 제품: II5288

대체품과 액세서리를 선택하실 경우 혹시라도 기술정보에 착오가 있는지의 여부를 주의하십시오 !



제품 특성

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
검출간격 [mm]	15
하우징	나선형 홈이 파여진 형태
크기 [mm]	M30 x 1,5 / L = 81

전기적 데이터

동작 전압 [V]	10...36 DC
전류소모 [mA]	15; (24 V)
보호 클래스	II
양극성 전환 방지	yes

출력

전기적 디자인	PNP
출력 기능	normally closed
최대 전압강하 스위칭 출력 DC [V]	2,5
스위칭 출력 DC의 영구적 전류 등급 [mA]	250
스위칭 주파수 DC [Hz]	250
쇼트방지	yes
쇼트방지 타입	펄스
과부하 방지	yes

범위


검출간격 [mm]	15
실제 감지범위 Sr [mm]	15 ± 10 %
작업거리 [mm]	0...12,1



유도형 근접센서

IIA3015-APKG/6M

정확성 / 편차			
교정 계수		금속: 1 / 스텐레스: 0,7 / 황동: 0,4 / 알루미늄: 0,3 / 구리: 0,2	
히스테리시스	[Sr 의 %]	1...15	
접합점 드리프트	[Sr 의 %]	-10...10	
작동 조건			
주변온도		[°C]	-25...80
보호등급			IP 67
테스트 / 인증서			
EMC		EN 60947-5-2	
MTTF		[년 (해)]	1844
기계적 데이터			
무게		[g]	0,431
하우징			나선형 홈이 파여진 형태
설치방식			돌출형 마운팅
크기		[mm]	M30 x 1,5 / L = 81
스레드 지정			M30 x 1,5
재질			황동 니켈도금합; PBT
디스플레이 / 작동 요소			
디스플레이		스위칭 상태	1 x LED, 황색
액세서리			
구성 부품			잠금 너트: 2
비고			
포장당			1 갯수
전기적 연결			
케이블: 6 m, PVC; 3 x 0,5 mm²			
연결부			



코어 색상 :

BN = 갈색

BU = 청색

BK = 흑색